

MISSION 1 PRO ILS

렌즈 호환성 + 정보



MISSION 1 PRO ILS는 다양한 렌즈와 호환됩니다. 하지만 마이크로 포서드 렌즈 마운트(MFT 또는 M43라고도 함)를 사용하는 모든 렌즈가 이 카메라에 적합한 것은 아닙니다.

MISSION 1 PRO ILS에는 카메라 본체에 전자 접점이 없습니다. 따라서 이 카메라는 조리개와 초점 등의 기능을 전자식으로 제어해야 하는 렌즈와 통신할 수 없습니다.

렌즈 관련 일반 권장 사항

- 렌즈는 1인치(또는 그 이상) 센서를 커버하도록 설계되어야 합니다. 전용 마이크로 포서드 렌즈와 더 큰 포맷의 렌즈는 어댑터를 통해 사용할 수 있습니다.
참고: 일부 C-마운트 렌즈만이 1인치 센서를 커버하도록 설계되었으므로 이 렌즈를 카메라에 사용하면서 영상을 자르지 않을 경우 비네팅 현상이 나타날 수 있습니다.
- 렌즈는 수동 초점 조정 기능을 갖추어야 합니다. 일부 렌즈는 수동 초점이 있지만 전자식(포커스 바이 와이어)으로만 구동되며, 이러한 렌즈는 MISSION 1 PRO ILS에 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 렌즈는 수동 조리개 조정 기능(또는 고정 조리개)을 갖추어야 합니다. 고정 조리개를 사용하면 회절 한계로 인한 해상도 저하를 방지하기 위해 f/4.5 이하의 렌즈를 사용하세요.
- 렌즈는 가급적 작고 가벼운 것이 좋습니다. 크고 무거운 렌즈도 사용할 수 있으나, 렌즈 지지대를 함께 사용하는 경우에만 MISSION 1 PRO ILS에 장착해야 합니다. 특히 250g이 넘는 렌즈나 250g 미만이라도 움직임이 많은 상황에서 쓰는 렌즈의 경우 더욱 그렇습니다.
- 렌즈 초점 거리는 가급적 6mm 이상이어야 하며 직선 보정 방식이어야 합니다. 초점 거리가 더 짧은 경우에는 별도의 안정화 튜닝이 필요합니다. 초광각 렌즈를 MISSION 1 PRO ILS에 사용하기 전에 최신 펌웨어와 호환된다는 안내가 있는지 반드시 확인하세요.

센서 크기

- MISSION 1 PRO ILS의 센서 크기는 약 13mm x 10mm(가로 x 세로)이며 대각선 길이는 16.4mm입니다.

렌즈 커버리지

- 마이크로 포서드 렌즈는 보통 21mm 이상의 대각선을 커버하도록 설계되므로 센서보다 더 넓게 커버합니다. 이는 렌즈의 가장 우수한 부분만 사용된다는 뜻입니다 (렌즈는 일반적으로 가장자리에서 성능이 더 떨어집니다).
- 16mm 및 Super16mm 렌즈는 각각 13mm 및 15mm 미만을 커버하도록 설계되었기 때문에, 이미지를 자르거나 크기를 조절하려고 하는 것이 아니라면 MISSION 1 PRO ILS와 함께 사용하기에 적합하지 않을 수 있습니다.

크롭 배율

- 이미지 안정화 기능을 적용하지 않은 경우, 마이크로 포서드 렌즈 초점 거리에 2.7배를 곱하면 35mm 풀프레임 환산값을 얻을 수 있습니다.
- 이미지 안정화 기능을 적용한 경우, 마이크로 포서드 렌즈 초점 거리에 3배를 곱하면 35mm 풀프레임 환산값을 얻을 수 있습니다.
- 예: 이미지 안정화 기능을 적용한 경우, 17mm 마이크로 포서드 렌즈의 35mm 환산값은 51mm입니다(17mm x 3). 따라서 17mm 마이크로 포서드 렌즈는 대형 센서 카메라의 50mm 렌즈와 비슷한 화각을 제공합니다.

초점 플랜지 거리 및 렌즈 어댑터

- MISSION 1 PRO ILS의 마이크로 포서드 렌즈 마운트는 초점 플랜지 거리가 짧기 때문에 다양한 렌즈 어댑터를 활용할 수 있습니다.

MISSION 1 PRO ILS 렌즈 예



전용 마이크로 포서드(MFT) 렌즈 마운트를 갖춘 콤팩트하고 가벼운 (400g 미만) 수동 초점 단렌즈

참고: 여기에 나열되지 않았지만 400g을 초과하고 MISSION 1 PRO ILS와 호환되는 전용 마이크로 포서드 렌즈가 많이 있습니다. 250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대를 사용해야 합니다.

또한 움직임이 많은 상황에서는 250g 미만의 렌즈에도 렌즈 지지대를 사용해야 합니다(예: 카메라를 차량에 장착하는 경우 등).

- 7Artisans 7.5mm f/2.8(265g)
- 7Artisans 10mm f/3.5(125.5g)
- 7Artisans 25mm f/1.8(143g)
- 7Artisans 35mm f/1.4(228g)
- 7Artisans 35mm f/1.2(218g)
- 7Artisans 50mm f/1.4(410g)
- 7Artisans 60mm f/2.8(339g)
- ArtraLab Latalumen 12mm f/2(275g)
- ArtraLab Oculilumen 7.5mm f/2.8(320g)
- AstrHori 9mm f/2.8(306.5g)
- AstrHori 14mm f/4.5(120g)
참고: 이 렌즈는 수동 조리개 조절 기능을 제공하지 않으며, 조리개는 f/4.5로 고정되어 있습니다.
- Brightin Star 7.5mm f/2.8(260g)
- Brightin Star 12mm f/2(268.4g)
- Lensbaby Twist 28mm f/3.5(140g)
참고: 이 렌즈는 수동 조리개 조절 기능을 제공하지 않으며, 조리개는 f/3.5로 고정되어 있습니다.
- Lensbaby Velvet 56mm f/1.6(400g)
- Meike 7.5mm f/2.8(260g)
- Meike 25mm f/1.8(190g)
- Meike 35mm f/1.7(176g)
- Meyer-Optik Gortitz Lydith 30mm f/3.5(270g)
- Meyer-Optik Gortitz Primoplan 58mm f/1.9(270g)
- Meyer-Optik Gortitz Primoplan 75mm f/2.8(360g)
- Meyer-Optik Gortitz Trioplan 35mm f/2.8(300g)
- Meyer-Optik Gortitz Trioplan 50mm f/2.8(240g)
- Mitakon Zhongyi 20mm f/2(230g)
- Mitakon Zhongyi FreeWalker 42.5mm f/1.2(310g)
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 25mm f/0.95(230g)
- Opteka 35mm f/1.7(204g)
- Rokinon 7.5mm T3.8 Cine(195g)
- Rokinon 12mm T2.2 Cine(260g)
- Rokinon 50mm T1.3 Cine(385g)
- SLR Magic 8mm f/4(110g)
- TTArtisan 7.5mm f/2(370g)
- TTArtisan 10mm f/2(345g)
- TTArtisan 17mm f/1.4(248g)
- TTArtisan 25mm f/2(189g)
- TTArtisan 35mm f/1.4(180g)
- TTArtisan 35mm f/1.4 Tilt(345g)
- TTArtisan 40mm f/2.8(371g)
- TTArtisan 50mm f/1.2(336g)
- Venus Optics Laowa 6mm f/2(187g)
- Venus Optics Laowa 6mm T2.1 Cine(180g)
- Venus Optics Laowa 7.5mm f/2(170g)
- Venus Optics Laowa 7.5mm T2.1 Cine(170g)
- Venus Optics Laowa 9mm f/2.8(215g)
- Venus Optics Laowa 9mm T2.1 Cine(247g)
- Venus Optics Laowa 10mm f/2(125g)
참고: 이 렌즈는 MISSION 1 PRO ILS에 연결하면 수동 조리개 조절 기능을 제공하지 않으며, 조리개는 f/2로 고정됩니다.
- Venus Optics Laowa 10mm T2.1 Cine(150g)
- Venus Optics Laowa 17mm f/1.7(172g)
- Venus Optics Laowa 17mm T1.9 Cine(175g)
- Venus Optics Laowa 50mm f/2.8(240g)
- Venus Optics Laowa 50mm T2.9 Cine(289g)

전용 MFT 렌즈 마운트를 갖춘 줌 렌즈

모두 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 특히 움직임이 많은 상황에서는 더욱 그렇습니다.

- DZOFILM Linglung 10-24mm T2.9
- DZOFILM Linglung 20-70mm T2.9
- Fujinon MK18-55mm T2.9
- Fujinon MK50-135mm T2.9
- Meike MK-6-11mm f/3.5
- Tokina 25-75mm T2.9
- Tokina Cinema ATX 11-20mm T2.9
- Venus Optics Laowa 4.5-10mm f/2.8
- Venus Optics Laowa OOOM 14-60 T2.9
- ZEISS 15-30mm CZ.2 Compact Zoom
- ZEISS 21-100mm T2.9-3.9 Lightweight Zoom LWZ.3
- ZEISS 28-80mm T2.9 Compact Zoom CZ.2
- ZEISS 70-200mm T2.9 Compact Zoom CZ.2

MISSION 1 PRO1LS

렌즈 예(계속)



전용 MFT 렌즈 마운트를 갖춘 시네 렌즈

이 렌즈들은 전용 0.8 피치 기어 링을 갖추고 있습니다.

- 7Artisans 12mm T2.9 Vision
- 7Artisans 50mm T1.05 Vision
- 7Artisans Hope 10mm T2.1
- 7Artisans Hope 16mm T2.1
- 7Artisans Hope 25mm T2.1
- 7Artisans Hope 35mm T2.1
- 7Artisans Hope 50mm T2.1
- IRIX 11mm T4.3
- IRIX 15mm T2.6
- IRIX 21mm T1.5
- IRIX 30mm T1.5
- IRIX 45mm T1.5
- IRIX 65mm T1.5
- IRIX 150mm T3.0
- Meike 8mm T2.9
- Meike 10mm T2.2
- Meike 12mm T2.2
- Meike 16mm T2.2
- Meike 25mm T2.2
- Meike 35mm T2.2
- Meike 50mm T2.2
- Meike 65mm T2.2
- Meike 85mm T2.2
- Mitakon Zhongyi 17mm T1
- Mitakon Zhongyi 25mm T1
- Mitakon Zhongyi 35mm T1
- Mitakon Zhongyi 50mm T1
- Rokinon 7.5mm T3.8
- Rokinon 10mm T3.1
- Rokinon 12mm T2.2
- Rokinon 14mm T3.1 / Rokinon Xeen 14mm T3.1
- Rokinon 16mm T2.2 / Rokinon Xeen 16mm T2.6
- Rokinon 20mm T1.9 / Rokinon Xeen 20mm T1.9
- Rokinon 24mm T1.5 / Rokinon Xeen 24mm T1.5
- Rokinon 35mm T1.5
- Rokinon 50mm T1.5 / Rokinon Xeen 50mm T1.5
- Rokinon 50mm T1.5 AS UMC
- Rokinon 85mm T1.5 / Rokinon Xeen 85mm T1.5
- Rokinon 135mm T2.2
- Samyang 10mm T3.1
- Samyang 14mm T3.1
- Samyang 24mm T1.5
- Samyang 35mm T1.5
- Samyang 50mm T1.5
- Samyang 85mm T1.5
- Samyang 135mm T2.2 AS UMC
- Sirui Night Walker 16mm T1.2
- Sirui Night Walker 24mm T1.2
- Sirui Night Walker 35mm T1.2
- Sirui Night Walker 55mm T1.2
- Sirui Night Walker 75mm T1.2
- SLR Magic 10mm T2.1
- SLR Magic 10mm T2.1 MicroPrime
- SLR Magic 17mm T1.5 MicroPrime
- SLR Magic 21mm T1.6 MicroPrime
- SLR Magic 25mm T1.5 MicroPrime
- SLR Magic 35mm T1.5 MicroPrime
- SLR Magic 50mm T1.4 MicroPrime
- Tokina 18mm T1.5 Vista Cinema
- Tokina 21mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 29mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 40mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 65mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 105mm T1.5 Cinema Vista
- Tokina 135mm T1.5 Vista Cinema
- Tokina 180mm T1.9 Vista Cinema
- Venus Optics Laowa 7.5mm T2.1
- Venus Optics Laowa 9mm T2.9 Zero-D Cine Lens
- Venus Optics Laowa Argus 18mm T1
- Venus Optics Laowa Argus 25mm T1
- Venus Optics Laowa Cine 17mm T1.9
- Venus Optics Laowa Cine APO 50mm T2.9 Macro
- Venus Optics Laowa Zero-D Cine 6mm T2.1
- Venus Optics Laowa Zero-D Cine Lens 10mm T2.1
- Viltrox 23mm T1.5
- Viltrox 33mm T1.5
- Viltrox 56mm T1.5

MISSION 1 PRO1LS

특수 렌즈 예

전용 MFT 렌즈 마운트를 갖춘
아나모픽 렌즈

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와
함께 사용해야 합니다.

- BLAZAR LENS Great Joy 50mm T2.9 Anamorphic 1.8x
- BLAZAR LENS Great Joy 85mm T2.9 Anamorphic 1.8x
- Sirui 24mm f/2.8 Anamorphic 1.33x
- Sirui 35mm f/1.8 Anamorphic 1.33x
- Sirui 50mm f/1.8 Anamorphic 1.33x
- Sirui 75mm f/1.8 Anamorphic 1.33x
- SLR Magic 35mm T2.4 2x Anamorphot
- SLR Magic 50mm T2.8 2x Anamorphot
- SLR Magic 70mm T4 2x Anamorphot
- Vazen 28mm T2 Anamorphic 1.8x
- Vazen 40mm T2 Anamorphic 1.8x
- Vazen 65mm T2 Anamorphic 1.8x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 20mm T2.2 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 27mm T2.8 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 35mm T2.4 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 50mm T2.4 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 65mm T2.4 Anamorphic 1.5x
- Venus Optics Laowa Nanomorph 80mm T2.4 Anamorphic 1.5x

전용 MFT 렌즈 마운트를 갖춘
접사 렌즈

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와
함께 사용해야 합니다.

- 7Artisans 60mm f/2.8 Macro Mark II
- Artra Lab Artolumen 60mm f/2.8 2x Macro
- Brightin Star 60mm f/2.8 2x Macro
- IRIX 150mm T3.0 Macro 1:1
- Mitakon Zhongyi 20mm f/2 4.5x Super Macro
- Rokinon 100mm f/2.8 Macro
- Rokinon 100mm T3.1 Macro
- Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro
- Samyang 100mm T3.1
- TTArtisan 40mm f/2.8 Macro
- Venus Optics Laowa 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO
- Venus Optics Laowa 90mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
- Venus Optics Laowa Cine APO 50mm T2.9 Macro
- Yasuhara Nanoha Macro Lens 5:1

전용 MFT 렌즈 마운트를 갖춘
프로브 렌즈

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와
함께 사용해야 합니다.

- AstrHori 18mm f/8 Macro Probe
- AstrHori 18mm f/8 Macro Probe(90° 시야각)

MFT 마운트를 갖춘 초고속
조리개 렌즈

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와
함께 사용해야 합니다.

- 7Artisans 50mm T1.05 Vision
- Brightin Star 35mm f/0.95 Luminous
- KIPON Ibelux 40mm f/0.85 Mark III
- Meike 50mm f/0.95
- Mitakon Zhongyi 17mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi 25mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi 35mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi 50mm T1 Speedmaster
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 17mm f/0.95
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 25mm f/0.95
- Mitakon Zhongyi Speedmaster 35mm f/0.95
- SLR Magic HyperPrime 50mm T0.95
- TTArtisan 50mm f/0.95 Lens
- Venus Optics Argus 18mm f/0.95 MFT APO
- Venus Optics Argus 25mm F/0.95 APO
- Venus Optics Laowa Argus 18mm T1 Cine
- Venus Optics Laowa Argus 25mm T1 Cine
- Voigtlander Nokton 10.5mm f/0.95
- Voigtlander Nokton 17.5mm f/0.95
- Voigtlander Nokton 25mm f/0.95 Type II
- Voigtlander Nokton 42.5mm f/0.95
- Voigtlander Nokton 60mm f/0.95
- Voigtlander Super Nokton 29mm f/0.8

렌즈 어댑터 예



MFT 렌즈 마운트용 렌즈 어댑터

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 경우에 따라 렌즈 어댑터에 렌즈 지지대 장착 지점이 있을 수 있습니다.

- 8Sinn Evolution PL 렌즈 - MFT
- Fotodiox Contax RF(내장 및 외장) 렌즈 - 마이크로 포서드 카메라
- Fotodiox Fujica X-Mount(Film Era) 렌즈 - MFT 미러리스 카메라
- Fotodiox Hasselblad V-Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Adapter Astro Edition - 48mm(x0.75) T-Mount Wide Field Telescopes에서 마이크로 포서드로 호환 가능
- Fotodiox Lens Adapter - Canon FD 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Alpa 35mm SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Arri Standard(Arri-S) Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - C-Mount Cine 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Leica M Rangefinder 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Leica R SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - M39/L39(x1mm 피치) Screw Mount Russian 및 Leica Thread Mount 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - M42 Screw Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Nikon Nikkor F Mount D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Nikon Nikkor S Rangefinder 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Olympus Digital Zuiko OM 4/3(OM4/3) 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Olympus Pen F SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Pentacon 6(Kiev 60) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Pentax K Mount(PK) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Praktica B(PB) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Sony Alpha A-Mount(및 Minolta AF) DSLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - T-Mount(T / T-2) Screw Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Lens Mount Adapter - Tamron Adaptall(Adaptall-2) Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Arri Bayonet(Arri-B) Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Arri PL(Positive Lock) Mount 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Bronica GS-1(PG) Mount 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Bronica SQ Mount 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Canon EOS(EF / EF-S) D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Exakta, Auto Topcon SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Konica Auto-Reflex(AR) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Leica M Rangefinder 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Leica R SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Mamiya 35mm(ZE) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Mamiya 645 mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Minolta Rokkor(SR / MD / MC) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Olympus Zuiko(OM) 35mm SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Pentax 645(P645) Mount 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Pentax 6x7(P67, PK67) Mount 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Rollei 35(SL35) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Yashica 230 AF SLR 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - BNCR(Blimped Newsreel Camera Reflex) 시네마 렌즈 - 마이크로 포서드
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Miranda(MIR) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드

다음 페이지에 계속

MISSION 1 PRO LENS

렌즈 어댑터 예(계속)

**MFT 렌즈 마운트용 렌즈 어댑터**

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 경우에 따라 렌즈 어댑터에 렌즈 지지대 장착 지점이 있을 수 있습니다.

- Letus35 Micro 4/3 - PL 마운트
- MTF Services Ltd Arri Bayonet - 마이크로 포서드 렌즈 어댑터
- MTF Services Ltd Canon EF - 마이크로 포서드 어댑터
- MTF Services Ltd Canon FD - 마이크로 포서드 어댑터
- MTF Services Ltd Nikon G - 마이크로 포서드 어댑터
- MTF Services Ltd PL - 마이크로 포서드 어댑터
- PL 마운트 렌즈용 NiSi ATHENA PL-MFT 어댑터 - 마이크로 포서드 마운트 카메라
- Redrock Micro LiveLens MFT 액티브 렌즈 마운트
- SLR Magic PL - MFT-마운트 어댑터
- Vocas 마이크로 포서드 - PL 렌즈 마운트 어댑터
- Wooden Camera MFT - MFT 카메라용 PL Mount Pro

특수 기능을 갖춘 렌즈 어댑터**조리개 조절**

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 경우에 따라 렌즈 어댑터에 렌즈 지지대 장착 지점이 있을 수 있습니다.

- Fotodiox Canon EF Pro Lens Adapter(마이크로 포서드 카메라용 내장 조리개 조절 기능 포함)
- Fotodiox DLX Lens Adapter - Nikon Nikkor F Mount G-Type D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드(Long-Throw 무단 조리개 조절 기능 포함)
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Deckel-Bayonett(Deckel Bayonet, DKL) Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드(MFT, M4/3) 마운트 미러리스 카메라 본체(조리개 조절 링 포함)
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Mamiya 35mm(ZE) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드 (내장 조리개 조절 다이얼 포함)
- Fotodiox Pro Lens Mount Adapter - Nikon Nikkor F Mount G-Type D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드 (내장 조리개 조절 다이얼 포함)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Minolta Rokkor SR / MD / MC SLR 렌즈 - 마이크로 포서드)

초점거리 감소 어댑터 또는 스피드 부스터

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 경우에 따라 렌즈 어댑터에 렌즈 지지대 장착 지점이 있을 수 있습니다.

- KIPON BAVEYES 0.7x Focal Reducer V2 (PL - 마이크로 포서드)
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x 어댑터 (Canon FD/FL-Mount 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x 어댑터 (Leica R-Mount 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x 어댑터 (Minolta MD-Mount 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x 어댑터 (Nikon G 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x 어댑터 (Olympus OM-Mount 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Metabones Speed Booster Ultra 0.71x 어댑터 (Select PL 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Venus Optics Laowa 0.7x Focal Reducer (Probe 렌즈(EF - MFT 마운트))
- Venus Optics Laowa 0.7x Focal Reducer (Probe 렌즈(PL - MFT 마운트))

매크로 및 조리개 조절

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 경우에 따라 렌즈 어댑터에 렌즈 지지대 장착 지점이 있을 수 있습니다.

- Fotodiox Lens Mount Macro Adapter - Nikon Nikkor F Mount G-Type D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드(내장형 조리개 조절 다이얼을 탑재한 Variable Close Focus 기능)

MISSION 1 PRO ILS

렌즈 어댑터 예(계속)

**틸트/시프트**

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 경우에 따라 렌즈 어댑터에 렌즈 지지대 장착 지점이 있을 수 있습니다.

- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Contax/Yashica (CY) SLR 렌즈 - 마이크로 포서드와 호환)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Bronica ETR Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Canon EOS (EF / EF-S) D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Mamiya 645 (M645) Mount 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Minolta Rokkor SR / MD / MC SLR 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Nikon Nikkor F Mount G-Type D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드)
- Fotodiox Pro TLT ROKR - 틸트 / 시프트 렌즈 마운트 어댑터(Pentax 645 (P645) Mount SLR 렌즈 - 마이크로 포서드)

틸트/시프트 및 조리개 조절

250g을 초과하는 렌즈는 렌즈 지지대와 함께 사용해야 하며, 경우에 따라 렌즈 어댑터에 렌즈 지지대 장착 지점이 있을 수 있습니다.

- Fotodiox Pro Lens Mount Shift Adapter - Nikon Nikkor F Mount G-Type D/SLR 렌즈 - 마이크로 포서드(내장형 조리개 조절 다이얼 탑재)